

**CNMG 120412, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120412 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mmposuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Łamacz wiórów	PH
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P

posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia