



### Precyzyjne czujniki zegarowe, odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / Ø korpusu: 80/58mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 433050 80/58  |
| GTIN             | 4031452101706 |
| Klasa artykułu   | 46C           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006 (oprócz wielk. 100/80). Stabilna, mosiężna obudowa, chromowana na matowo. Trzpień chwytowy Ø 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia. Centralna wskazówka do odczytu 1/100 mm, mała wskazówka do odczytu 1 mm.

##### Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

#### Opis techniczny

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| wartość działki skali | 0,01 mm     |
| zakres pomiarowy      | 80 mm       |
| Kalibracja            | C1          |
| nacisk pomiarowy      | 1,7 - 2,8 N |
| Ø korpusu             | 58 mm       |

## Karta danych

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| odczyt po 1 obrocie wskazówki             | 1 mm             |
| Norma                                     | norma zakładowa  |
| gwint przyłączeniowy czujnika             | M2,5             |
| Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 30 µm            |
| Technika pomiarowa                        | analogowy        |
| Rodzaj produktu                           | czujnik zegarowy |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/433050-80/58>