

STIEFELMAYER

Poziomnice ramowe, długość×dokładność podstawy: 200/1 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	469200 200/1
GTIN	4045197207203
Klasa artykułu	46R

Opis

Wykonanie:

Uchwyty izolacyjne na obudowie chronią przed wpływem ciepła dłoni.
Solidny korpus z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryty lakierem młotkowym.
Oszlifowany pryzmatycznie z 3 stron, 1 strona płaska. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Czułość (wartość skali) libelki podłużnej podano na tabliczce.

Zastosowanie:

Do poziomowania i pionowania płaszczyzn, wałków, itp. oraz do dokładnego ustawiania kąta 90°.

Norma:

DIN 877 – Klasse 1a und 1b.

Klasa dokładności:

1 = DIN 877 klasa 1a

norma: DIN 877

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: H1

odczyt: 0,02 mm/m

szerokość podstawy: 41 mm

Opis techniczny

szerokość podstawy	41 mm
odczyt	0,02 mm/m
klasa dokładności	1
długość podstawy	200 mm
norma	DIN 877
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	H1

Usługi

Kalibracja poziomnic ramowych dokładność 0,02 mm/m	016200 0,02
Znakowanie opis laserowy	018940