

HOLEX**Czujniki zegarowe odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / Ø korpusu: 10/58 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	432000 10/58
GTIN	4045197204189
Klasa artykułu	42C

Opis**Wykonanie:**

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. **Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym.** Trzpień chwytowy o Ø 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia, na którym są umieszczone 2 przestawne znaczniki tolerancji. Centralna wskazówka - odczyt co 1/100 mm, mała wskazówka bocznej skali - odczyt co 1 mm.

odporny na wstrząsy dzięki zabezpieczeniu przekładni zębatkowej.

Norma:

Precyzyjne czujniki zegarowe **z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym.** Trzpień chwytowy Ø 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia, na którym są umieszczone 2 przestawne znaczniki tolerancji. Centralna wskazówka - odczyt co 1/100 mm, mała wskazówka bocznej skali - odczyt co 1 mm.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 878

Kalibracja: C1

wartość działki skali: 0,01 mm

odczyt po 1 obrocie wskazówki: 1 mm
 nacisk pomiarowy: 0,7 - 1,5 N

Opis techniczny

nacisk pomiarowy	0,7 - 1,5 N
Kalibracja	C1
wartość działki skali	0,01 mm
Ø korpusu	58 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki	1 mm
zakres pomiarowy	10 mm
norma	DIN 878
obrotowy cyferblat	tak
nastawne znaczniki tolerancji	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	szttywny pojemnik
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	013210 10
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	013250 12,5

Akcesoria

Szkiełka do czujników zegar. Typ 58	432260 58
Trzpień rubinowy Typ 2	434915 2
Trzpienie stalowe Typ 2	434900 2
Trzpienie z HM Typ 2	434910 2
Trzpienie z HM Typ 18/4	434910 18/4

Trzpień stalowy Typ 12	434900 12
Trzpień stalowy Typ 20	434900 20
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 15 mm	434920 15
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 25 mm	434918 25
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 30 mm	434920 30
Trzpień stalowy Typ 11/35	434900 11/35
Trzpień stalowy Typ 18/1	434900 18/1
Trzpień stalowy Typ 10	434900 10
Trzpień z HM Typ 11	434910 11
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60° długość mocowania 50 mm	434918 50
Trzpień stalowy Typ 11/20	434900 11/20
Trzpień z HM Typ 10	434910 10
Trzpień stalowy Typ 11/15	434900 11/15
Trzpień stalowy Typ 14/30	434900 14/30
Trzpień stalowy Typ 18/5	434900 18/5
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 80 mm	434920 80
Trzpień z HM Typ 18/3	434910 18/3
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 70 mm	434920 70
Trzpień stalowy Typ 18/4	434900 18/4
Trzpień stalowy Typ 16	434900 16
Trzpień obracany	434912
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 20 mm	434920 20
Przedłużki do trzpień pomiarowych długość L 60 mm	434920 60
Trzpień stalowy Typ 28	434900 28
Trzpień stalowy Typ 29/20	434900 29/20
Trzpień stalowy Typ 11	434900 11
Trzpień stalowy Typ 15	434900 15
Trzpień z HM Typ 16	434910 16

Trzpienie stalowe Typ 14/20	434900 14/20
Trzpienie z HM Typ 17	434910 17
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 90 mm	434920 90
Trzpienie stalowe Typ 11/25	434900 11/25
Trzpienie stalowe Typ 13	434900 13
Trzpienie stalowe Typ 14/15	434900 14/15
Trzpienie z HM Typ 14	434910 14
Trzpienie z HM Typ 18/5	434910 18/5
Trzpienie z HM Typ 18/6	434910 18/6
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 40 mm	434920 40
Trzpienie z HM Typ 18/2	434910 18/2
Trzpienie stalowe Typ 17	434900 17
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 100 mm	434920 100
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 10 mm	434920 10
Trzpienie stalowe Typ 29/10	434900 29/10
Trzpienie stalowe Typ 39	434900 39
Trzpienie stalowe Typ 14	434900 14
Trzpienie stalowe Typ 24	434900 24
Trzpienie stalowe Typ 18/3	434900 18/3
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 25 mm	434917 25
Przedłużki do trzpieni pomiarowych długość L 50 mm	434920 50
Trzpienie stalowe Typ 14/40	434900 14/40
Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 45° długość mocowania 50 mm	434917 50
Trzpienie stalowe Typ 18/2	434900 18/2
Trzpienie stalowe Typ 30/10	434900 30/10
Trzpienie z HM Typ 18/1	434910 18/1
Trzpienie stalowe Typ 11/30	434900 11/30
Trzpienie stalowe Typ 18/6	434900 18/6

