



Precyzyjne czujniki miniaturowe IP67, olejo- i wodoszczelne, odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / Ø korpusu: 5/40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	432650 5/40
GTIN	4031452101812
Klasa artykułu	46C

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne, miniaturowe czujniki zegarowe w solidnej, metalowej obudowie, trzpień chwytowy o Ø 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.

olejo- i wodoszczelne, odporne na wstrząsy.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Opis techniczny

ciśnienie pomiarowe	0,8 - 1,2 N
zakres pomiarowy	5 mm
Ø korpusu	40 mm

Karta danych

Kalibracja	C1
wartość działki skali	0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki	0,5 mm
Norma	DIN 878
stopień ochrony IP	IP 67
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy)	12 µm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/432650-5/40>