



Szlifierki taśmowe GI, ID producenta: 790204



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077613 790204
GTIN	2050001676771
Klasa artykułu	03H

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: **Solidna konstrukcja** dzięki **silnikom o szczególnie dużej mocy**.

- **wysoka ekonomiczność** dzięki dużej wydajności,
- **wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz)**,
- **opatentowany system napinania taśmy**,
- **duże bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, rozm. szczeliny i osłona oczu regulowane indywidualnie**.

moduł podstawowy do przemysłowego szlifowania szlifierkami taśmowymi

- **komfortowa obsługa, praca bez wibracji**
- **ze stałą prędkością obrotową umożliwiającą wysoką wydajność skrawania**
- **możliwość podłączenia do centralnej instalacji wyciągowej**.

Zastosowanie:

z podstawami o nr 077614 jako **szlifierka taśmowa**, z **modułami dodatkowymi do obróbki promieni, płaszczyzn, wzdłużnej, szlifowania Centerless i usuwania zadziorów**.

w dostawie::

Wtyczka CEE (16A), 1 taśma szlifierska.

wskazówka:

Taśmy ściernie patrz nr od 558310 i nr 558453-56.

oznaczenie producenta: GI 150

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu: 3000 min⁻¹

maks. prędkość obrotowa na 2. biegu: 3000 min⁻¹

szerokość taśmy: 150 mm

długość linki: 2000 mm

masa: 82 kg

Opis techniczny

maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	3000 min ⁻¹
ID producenta	790204
szerokość taśmy	150 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	3000 min ⁻¹
masa	82 kg
oznaczenie producenta	GI 150
długość linki	2000 mm

Akcesoria

Podstawy pod maszyny ID producenta 99001003	077614 99001003
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 40	558330 40
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 60	558330 60
Podstawy pod maszyny ID producenta 99001004	077614 99001004
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 120	558330 120
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 80	558330 80