



Wytaczaki do kopiowania UniTurn®, prawe, L2 = 10 mm, Ø Dmin.: 3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	240110 3
GTIN	4047109071018
Klasa artykułu	24S

Opis

Wykonanie:

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,2 mm

promień R: 0,1 mm

f: 1,25 mm

a: 2,7 mm

Ø chwytu d: 4 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 0,7 mm

Opis techniczny

maksymalna głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	0,7 mm
f	1,25 mm
odpowiedni uchwyt zaciskowy 240100	12/4; 16/4
promień R	0,1 mm
a	2,7 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	3 mm
Ø chwytu d	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,2 mm

długość użytkowa	10 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 10 mm

Akcesoria

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 12/4 mm	240100 12/4
---	-------------

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 16/4 mm	240100 16/4
---	-------------