



**Wytaczaki do toczenia poprzecznego KOMET® UniTurn®, prawy, L2 = 25 mm, Ø D<sub>min.</sub> / szerokość skrawania W: 4/1 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	240162 4/1
GTIN	4047109071568
Klasa artykułu	24S

### Opis

#### Wykonanie:

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

#### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Ø chwytu d: 4 mm

maksymalna głębokość podcięcia  $t_{maks.}$ : 0,8 mm

odpowiedni zacisk nr 240100: 12/4; 16/4

### Opis techniczny

Ø chwytu d	4 mm
odpowiedni zacisk nr 240100	12/4; 16/4
f	1,25 mm
Szerokość skrawania W	1 mm
do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>	4 mm
a	3,7 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,8 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

posuw f w stali < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/obr,
długość użytkowa	25 mm
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 25 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

## Aksesoria

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 16/4 mm

240100 16/4

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 12/4 mm

240100 12/4