

 KOMET**Wytaczak do kopiowania KOMET® UniTurn®, lewy, L₂ = 40 mm, Ø D_{min}: 8mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 240135 8 |
| GTIN | 4047109071377 |
| Klasa artykułu | 24S |

Opis**Wykonanie:**

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------------------|------------------------|
| maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$ | 2,5 mm |
| promień R | 0,2 mm |
| odpowiedni zacisk nr 240100 | 12/8; 16/8 |
| Ø chwytu d | 8 mm |
| a | 7,7 mm |
| do otworów pow. Ø D _{min} . | 8 mm |
| f | 3,75 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p maks.}$ | 0,6 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| posuw f w stali < 500 N/mm ² | 0,02 mm/obr, |
| długość użytkowa | 40 mm |
| Atrybut nazwy produktu | L ₂ = 40 mm |
| Rodzaj produktu | Toczenie |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się | 180 m/min | N |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się | 180 m/min | N |
| Al > 10% Si: | nadaje się | 160 m/min | N |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | 100 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | 90 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | 80 m/min | P |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się | 70 m/min | P |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadaje się | 70 m/min | P |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | 50 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | nadaje się | 30 m/min | S |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | 55 m/min | K |
| uniw. | nadaje się | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się warunkowo | | |

Akcesoria

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 12/8 mm

240100 12/8

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 16/8 mm

240100 16/8