

**Garant**
**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 16/12 mm kod ISO uchwytu: SCLCR/L 1616H12  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 20 mm  
 długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm  
 długość całkowita L: 100 mm  
 śruby mocujące: 269028 20

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 20
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
wielk. płytki	12 mm
Wielkość chwytu	16 mm
Miejsce połączenia / podziału	16×16 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
śruba do płytki podporowej	269013 5
płytki podporowa	269005 6
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 1616H12
długość całkowita L	100 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269430
Śruby do płytki podporowej	269210
płytki podporowa	269030
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 20	269028 20
płytki podporowa Typ 6	269005 6
śruba do płytki podporowej Typ 5	269013 5