

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260007 25/12 |
| GTIN | 4045197651761 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: SCLCR/L 2525M12
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
długość główki L₁: 20 mm
długość całkowita L: 150 mm
śruby mocujące: 269028 20

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Miejsce połączenia / podziału | 25×25 mm |
| kod ISO uchwytu | SCLCR/L 2525M12 |
| wielk. płytki | 12 mm |
| płytki podporowa | 269005 6 |
| śruby mocujące | 269028 20 |
| Szerokość funkcjonalna L ₄ | 32 mm |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | CC.. 1204.. |
| Wielkość uchwytu | 25 mm |
| śruba do płytki podporowej | 269013 5 |
| długość główki L ₁ | 20 mm |
| długość całkowita L | 150 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| norma | DIN ISO 5610 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| rodzaj chwytu | Główce skrawające |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. | 269430 |
| płytki podporowa | 269030 |
| Śruby do płytki podporowej | 269210 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| śruba do płytki podporowej Typ 5 | 269013 5 |
| płytki podporowa Typ 6 | 269005 6 |
| śruby mocujące Typ 20 | 269028 20 |
| Zestaw noży chwyt / wielkość płytki 25 mm | 265131 25 |
| Zestaw noży chwyt / wielkość płytki 25 mm | 265111 25 |