

**CNMM 120412, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 120412 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PX
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia