

Mahr**Czujniki cyfrowe zegarowe i-wi, rozdzielczość 0,0005 mm, zakres pomiarowy: 50 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	434318 50
GTIN	4059192014551
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Czujnik cyfrowy z **bardzo dużymi** wskazaniem (**11 mm**), ze zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji (z wartością pomiaru lub bez niej). **Funkcja wartości bezwzględnej:** zerowanie możliwe w każdym położeniu, bez utraty odniesienia do punktu referencyjnego. **Współczynnik regulowany** ze wskazaniem na wyświetlaczu. Poszczególne funkcje mogą być zablokowane bezpośrednio na czujniku. Ustawienia i zapisane wartości (współczynnik, wartości zadane, tolerancje) pozostają zachowane również po zmianie baterii. z **wmontowanym systemem radiowym i-wi** do łatwej, bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego PC.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.

odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze Digimatic

złącze: Złącze USB

złącze: interfejs RS232C
 złącze: system radiowy MAHR i-wi
 stopień ochrony IP: IP 42
 Kalibracja: C1
 Przełączalny odczyt: 0,0005 mm
 Przełączalny odczyt: 0,00002 cal
 granica błędu: 0,006 mm
 błąd graniczny częściowego zakresu pomiarowego: 0,002 mm
 nacisk pomiarowy: 1,25–2,70 N
 Ø chwytu mocującego h6: 8 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	50 mm
nacisk pomiarowy	1,25–2,70 N
Ø korpusu	58 mm
Kalibracja	C1
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
grubość obudowy	35 mm
Przełączalny odczyt	0,00002 cal
Przełączalny odczyt	0,0005 mm
granica błędu	0,006 mm
stopień ochrony IP	IP 42
błąd graniczny częściowego zakresu pomiarowego	0,002 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2450
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	interfejs RS232C
złącze	system radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock

Technika pomiarowa

cyfrowy

Usługi

Znakowanie opis laserowy

018940

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych
0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 50 mm

013210 50

Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy
0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 100 mm

013250 100

AkcesoriaBaterie guzikowe/baterie specjalne wielkość
międzynarodowa CR2450

081560 CR2450

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB

498975

Odbiornik radiowy i-wi typ STICK

498912 STICK

Odbiorniki radiowe do Mahr i-wi Typ STICK

498914 STICK