

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/15 mm kod ISO uchwytu: DDJNR/L 2020K15
pasująca wymienna płytka skrawająca: DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 35 mm
długość całkowita L: 125 mm
płytki podporowa: 259031 28

Opis techniczny

płytki podporowa	259031 28
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruba do płytki podporowej	259025 10
wielk. płytki	15 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1506..
długość główki L ₁	35 mm
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2020K15
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
długość całkowita L	125 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa	259270
Zespół zacisku	259572
śruba do płytki podporowej	259632
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
płytki podporowa Typ 28	259031 28
śruba do płytki podporowej Typ 10	259025 10
zespół łap Typ 2	259035 2