

**Korpusy wiertel KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 3xD, Ø D: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236630 22
GTIN	4047109100213
Klasa artykułu	24P

Opis**Wykonanie:**

- specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
- konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły $\pm 0,1$ mm)
- chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
- wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
- do zastosowania stojącego i obrotowego.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

- **uwaga! Przy wyjściu wiertła oddziela się krążek skrawanego materiału. W przypadku obracających się detali powstaje zagrożenie wypadkiem! Należy zastosować środki ochronne.**
- **na zamówienie – lewotnące; – 2xD, 4xD, ... ; inne średnice; - wykonania specjalne - tłumik drgań skrętnych dla ABS, zapewniający niewielkie drgania przy obróbce, dużą trwałość i minimalny poziom hałasu.**

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do: 3xD

chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595

zastosowanie wiertel: Wykonywanie nakiełków

zastosowanie wiertel: warunkowo wiercenie poprzeczne

zastosowanie wiertel: nawiercanie ukośne

zastosowanie wiertel: warunkowo wiercenie poprzeczne

Długość wysięgu L_A : 90 mm

\varnothing chwytu D_s : 25 mm
 Długość chwytu L_s : 56 mm
 maks. osiągalna \varnothing przez wysterowanie: 23 mm
 V_{max} przesuw z osi: 0,5 mm
 Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 040304 18-...

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s	25 mm
długość użytkowa L_N	66 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 040304 18-...
śruby mocujące	239652_6IP2 (1,0 Nm)
maks. osiągalna \varnothing przez wysterowanie	23 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość wysięgu L_A	90 mm
V_{max} przesuw z osi	0,5 mm
Długość chwytu L_s	56 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	66 mm
Seria	KUB Trigon®
Gatunek	BK7935
\varnothing nomin. D	22
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3xD
chwyt	DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe

chłodzenie wewnętrzne

tak

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP2

239652 6IP2

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 1,0 N·m

211750 1,0

Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus®
6IP

674252 6IP