

 KOMET**Korpusy wiertel KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 3×D, Ø DC m7: 39mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236630 39
GTIN	4047109100602
Klasa artykułu	24P

**Opis****Wykonanie:**

- Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła: w zależności od Ø do 1,5 mm.
- specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
- konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły ±0,1 mm)
- chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
- wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
- do zastosowania stojącego i obrotowego.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

**w dostawie::**

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

**wskazówka:**

- **Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.**
- Na zamówienie – lewotnący; – 2×D, – inne Ø; – wersje specjalne – tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
maks. osiągalna Ø przez wysterowanie	42 mm

Liczba ostrzy Z	1
śruby mocujące	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304 34-...
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	117 mm
Długość chwytu L <sub>s</sub>	60 mm
Seria	KUB Trigon®
Ø nomin. D	39
Maks. limit przestawiania V <sub>maks.</sub>	1,5 mm
Długość wysięgu L <sub>A</sub>	156 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 10IP1	239652 10IP1
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 10IP	239652 10IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm	211750 2,8

