

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	PDJNR/L 1616H11
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
śrubado dźwigni	259018 6
zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1104..
wielk. płytki	11 mm
płytki podporowa	259031 7
długość główki L ₁	25 mm
Dźwigienka	259015 7
zestaw kołków sprężystych	259047 3
długość całkowita L	100 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 7	259015 7
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 4	259044 4
płytki podporowa Typ 7	259031 7
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 3	259047 3
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500