

Garant**DNMG 110408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 110408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Łamacz wiórów	SS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia