

**Płytki skrawające do toczenia TNMG 160404, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 PR115S
GTIN	4960664035779
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,09 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	S
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	MU
Gatunek	PR115S
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia