

**Płytki skrawające do toczenia DNMG 150608, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250797 PR115S
GTIN	4960664035557
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	S
posuw f	0,09 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	PR115S
Łamacz wiórów	MU
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia