

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CNMM 120412, do obróbki zgrubnej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250453 HB7020-2
GTIN	4069515016544
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Gatunek	HB7020-2
Łamacz wiórów	SR
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120412
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia