



Termometry i wilgotnościomierze na podczerwień, typ: 835T1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	474022 835T1
GTIN	4029547011924
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Szybki w działaniu, dokładny termometr na podczerwień, z intuicyjnym i komfortowym menu, sterowanie za pomocą joysticka i ikonek.

Układ optyczny 50:1 umożliwia wykonywanie bezpiecznych pomiarów również z dużej odległości. Laser 4- punktowy wskazuje dokładnie zmierzony obszar i zapobiega błędnym pomiarom.

- **automatycznie dopasowywany stopień emisji we współpracy z czujnikiem powierzchni nr 474120, wielk. OF;**
- **pomiar online przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania;**
- **pamięć 200 wyników pomiarów oraz 20 stopni emisji;**
- **możliwość włączenia podświetlenia wyświetlacza;**
- **alarm optyczny i akustyczny przy przekroczeniu wartości granicznej.**

Zastosowanie:

Bardzo duża pewność pomiaru i dokładność przy pomiarze temperatury ze średniej odległości.

w dostawie::

3 baterie nr 081556 , wielk. LR6 i protokół kalibracji.

Wyp. dodatkowe:

Czujnik pomiarowy nr 474120, wielk. OF,
oprogramowanie EasyClimate do bezpłatnego pobrania.

Kalibracja: I5

zakres pomiarowy: -30 - 600 °C
 rozdzielczość w podczerwieni: 0,1 °C
 granica błędu (-30,0 do -20,1#): ±2,5 °C
 granica błędu (-20,0 do -0,1#): ±1,5 °C
 granica błędu (0,0 do +99,9#): ±1,0 °C
 granica błędu pozostałego zakresu pomiarowego: ±1 % od w. pom.

Opis techniczny

granica błędu (-20,0 do -0,1#)	±1,5 °C
granica błędu (0,0 do +99,9#)	±1,0 °C
granica błędu pozostałego zakresu pomiarowego	±1 % od w. pom.
granica błędu (-30,0 do -20,1#)	±2,5 °C
układ optyczny	50 : 1
masa	514 g
rozdzielczość w podczerwieni	0,1 °C
nastawny stopień emisji	0,1 - 1
szerokość	166 mm
zakres pomiarowy	-30 - 600 °C
długość	193 mm
wysokość	63 mm
liczba baterii	3
z bateriami / akumulatorkami	081555 LR6
liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem	4
Kalibracja	I5

Usługi

Kalibracja termometrów na podczerwień typ A	016730 A
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Urządzenie do pomiaru temperatury na podczerwień Typ A	016890 A

Akcesoria

Czujniki temperatury, typ K typ OF	474120 OF
Baterie alkaliczno-manganowe typ 6LR61	081556 6LR61
Zestawy baterii alkaliczno-manganowych wielkość międzynarodowa LR6	081555 LR6