

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CNMM 120408, do obróbki zgrubnej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250452 HB7020-2
GTIN	4069515016520
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 300 m/min
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120408
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
Gatunek	HB7020-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Karta danych

Łamacz wiórów	SR
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia