

HOLEX®**Śruby do mocowania wewnętrznego, zestaw 5-elementowy, Ø zaciskania: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	434825 6
GTIN	4045197606235
Klasa artykułu	42C

Opis**Opis:**

Śruba do mocowania wewnętrznego ze stali nierdzewnej (1.4301/1.4305) jest innowacyjnym rozwiązaniem do szybkiego i łatwego mocowania przedmiotów walcowych, jak czujniki zegarowe, pręty okrągłe albo profile rurowe. Przedmioty te mogą być łatwo mocowane i ponownie luzowane po prostu przez odkręcanie albo dokręcanie średnicówki. Walcowy otwór w śrubie pozwala na płynną regulację wysięgu mocowanego przedmiotu.

Funkcja:

Śrubę do mocowania wewnętrznego wkręca się w dowolny przyrząd ze zwykłym gwintem metrycznym, aż łeb śruby przylgnie do płaskiej powierzchni przyrządu. Przy dalszym dokręcaniu śruby następuje przesuwanie się gwintu śruby i gwintu w przyrządzie. Specjalna konstrukcja śruby do mocowania wewnętrznego powoduje, że ulega ona przy tym nieznacznemu i całkowicie odwracalnemu wydłużeniu. To niewielkie wydłużenie wystarcza do takiego zmniejszenia średnicy śruby, aby spowodować równomierne i centryczne zamocowanie znajdującego się w niej przedmiotu. Na średnicę śruby i powstający nacisk można wpływać przez odpowiednie środki konstrukcyjne. Osiąga się siły rozciągające do 2000 N.

Zastosowanie:

- **technika pomiarowa: szybkie i łatwe mocowanie czujników zegarowych w przyrządach pomiarowych**
- **budowa maszyn: przyrząd do mocowania przedmiotów walcowych**
- **sensory: mocowanie na powierzchniach płaskich.**

w dostawie::

Zestaw składający się z 5 śrub mocujących.

gwint M: 10

wysokość gwintu H_2 : 10 mm
rozwartość klucza W : 13 mm
wysokość łba śruby sześciokątnej H_1 : 5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza W	13 mm
wysokość gwintu H_2	10 mm
Ø zaciskania	6 mm
wysokość łba śruby sześciokątnej H_1	5 mm
gwint M	10