

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/15 mm kod ISO uchwytu: DDJNR/L 3232 P15
pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L₄: 40 mm
długość główki L₁: 40 mm
długość całkowita L: 170 mm
płytki podporowa: 259031 28

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	DDJNR/L 3232 P15
śruba do płytki podporowej	259025 10
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
Wielkość chwytu	32 mm
długość główki L ₁	40 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
Miejsce połączenia / podziału	32×32 mm
płytki podporowa	259031 28
wielk. płytki	15 mm
długość całkowita L	170 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa	259270
śruba do płytki podporowej	259632
Zespół zacisku	259572
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
zespół łap Typ 2	259035 2
śruba do płytki podporowej Typ 10	259025 10
płytki podporowa Typ 28	259031 28