

Garant**Płytki skrawająca do toczenia DC.T 11T304, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260462 HB7035-2
GTIN	4069515020664
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 290 m/min
tolerancja	M
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7035-2

Karta danych

Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia