

Garant**Płytki skrawająca do toczenia VB.T 110304, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261224 HB7010-2
GTIN	4069515022095
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm

Karta danych

tolerancja	M
Gatunek	HB7010-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia