

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CNMG 120408, do obróbki wykańczającej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250060 HB7010-2
GTIN	4069515015660
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	170 - 500 m/min
Łamacz wiórów	SS
Gatunek	HB7010-2
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Karta danych

Warunki skrawania	ciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia