

Garant

Płytki skrawająca do toczenia DNMG 150608, do obróbki zgrubnej



Dane zamówienia

Numer katalogowy	250862 HB7035-2
GTIN	4069515017268
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB7035-2
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SG
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 290 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Karta danych

promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia