

Garant**Płytki skrawające do toczenia KNUX 160410R, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251036 HB7020-2
GTIN	4069515017381
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 370 m/min
Gatunek	HB7020-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

