

Garant**Płytki skrawająca do toczenia VC.T 160402, do obróbki wykańczającej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261370 HB7035-2
GTIN	4069515022439
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
tolerancja	M
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P

Karta danych

Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160402
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia