

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CC.T 120408, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260160 HB7010-2
GTIN	4069515020060
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7010-2
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	SM
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P

Karta danych

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia