

Garant**Płytki skrawająca do toczenia DNMG 150608, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250762 HB7035-2
GTIN	4069515017145
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

tolerancja	M
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7035-2
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 m/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608

Karta danych

Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia