

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CC.T 09T308, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260152 HB7010-2
GTIN	4069515019903
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7010-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
promień naroża	0,8 mm
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	2

Karta danych

Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia