

**Garant****Płytki skrawająca do toczenia CNMG 120408, do obróbki wykańczającej****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 250060 HB7020-2 |
| GTIN             | 4069515015684   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

**Opis techniczny**

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| promień naroża                                      | 0,8 mm                         |
| Łamacz wiórów                                       | SS                             |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,3 - 2 mm                     |
| Warunki skrawania                                   | w niewielkim stopniu nieciągły |
| liczba wymian/ostrzy                                | 4                              |
| Zastosowanie główne                                 | P                              |
| Gatunek                                             | HB7020-2                       |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca           |
| posuw $f$                                           | 0,1 - 0,4 mm/obr,              |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 160 - 400 m/min                |
| Materiał ostrza                                     | HM                             |

## Karta danych

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120408                            |
| Rodzaj produktu                      | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |