


Garant**Płytki skrawająca do toczenia WNMG 080408, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252070 HB7010-2
GTIN	4069515018869
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Łamacz wiórów	SM
tolerancja	M
Gatunek	HB7010-2
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 440 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,8 mm

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia