

Garant**Płytki skrawająca do toczenia DNMG 150608, do obróbki zgrubnej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250862 HB7130-2
GTIN	4069515022804
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min

Karta danych

Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia