

**Garant****Płytki skrawająca do toczenia WNMG 080408, do obróbki zgrubnej****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 252208 HB7010-2 |
| GTIN             | 4069515019002   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

**Opis techniczny**

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| posuw f                                             | 0,25 - 0,6 mm/obr, |
| Materiał ostrza                                     | HM                 |
| Gatunek                                             | HB7010-2           |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna    |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 120 - 415 m/min    |
| Zastosowanie główne                                 | P                  |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 1,5 - 6 mm         |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | WNMG 080408        |
| promień naroża                                      | 0,8 mm             |
| Warunki skrawania                                   | ciągły             |
| liczba wymian/ostrzy                                | 6                  |
| Łamacz wiórów                                       | SG                 |

## Karta danych

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia