

Garant**Płytki skrawająca do toczenia VNMG 160404, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251802 HB7020-2
GTIN	4069515018241
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7020-2
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 370 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M

Karta danych

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia