

## Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna, MK / stożek uchwyty wiertarskiego: 2/18



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	342600 2/18
GTIN	4045197308580
Klasa artykułu	33A

### Opis

#### Wykonanie:

**Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane.** Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkodzą hartowanej powierzchni. Z chwytem MK i płetwą do wybijania.

wielk. 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18 – chwyty ze stożkiem B18 (Ø stożka 17,431 mm) pasują tylko do uchwytów wiertarskich nr 341000, 341010, 341250 i 341450.

**Chwyty w wersji precyzyjnej** charakteryzują się najwyższą dokładnością ruchu obrotowego, zalecane są do samozaciskowych, wysokowydajnych uchwytów wiertarskich nr 341000.

#### Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich w wiertarkach, tokarkach i innych urządzeniach.

#### Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

stożek uchwyty wiert. DIN 238: B 18

Ø D stożka: 17,78 mm

### Opis techniczny

Wielkość stożka Morse'a	2
stożek uchwyty wiert. DIN 238	B 18
Ø D stożka	17,78 mm