

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CCMT 120408, do obróbki wykańczającej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260066 HB7035-2
GTIN	4069515019606
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-2
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia