

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CCMT 09T308, do obróbki wykańczającej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260060 HB7010-2
GTIN	4069515019446
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7010-2
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	SS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	ciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia