

HOLEX®**Chwyty trzpieniowe z gwintem mocującym, MK / uchwyt ze stożkiem: 2/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	342700 2/16
GTIN	4045197294937
Klasa artykułu	32X

Opis**Wykonanie:**

Trzpień hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni. Wersja precyzyjna z chwytem MK i wewnętrznym gwintem mocującym.

Zastosowanie:

Do mocowania chw. wiertar. we frezarkach ze stożkiem Morse'a.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

stożek uchwytu wiert. DIN 238: B 16

Ø D stożka: 15,733 mm

wewnętrzny gwint dociągający: M 10

Opis techniczny

Ø D stożka	15,733 mm
stożek uchwytu wiert. DIN 238	B 16
Wielkość stożka Morse'a	2
wewnętrzny gwint dociągający	M 10