

Garant**Płytki skrawająca do toczenia CNMG 120412, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250160 HB7035-2
GTIN	4069515016001
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 m/min
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	SM
promień naroża	1,2 mm

Karta danych

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia