

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Macki do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 5-15 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Klasa artykułu	46Q

### Opis

#### Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

norma: Norma zakładowa

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: C7

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,015 mm

Ø kulki czujnika z HM: 0,6 mm

minimalna szerokość rowka: 0,8 mm

maksymalna głębokość rowka: 2,3 mm

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru): 35 mm

### Opis techniczny

zakres pomiarowy	5 - 15 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	35 mm
Ø kulki czujnika z HM	0,6 mm
odczyt	0,005 mm
maksymalna głębokość rowka	2,3 mm

minimalna szerokość rowka	0,8 mm
granica błędu	0,015 mm
Ø czujnika zegarowego	60 mm
Kalibracja	C7
norma	Norma zakładowa
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	analogowy

## Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320