

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Macki do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 10-30 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	438950 10-30
GTIN	2050001036841
Klasa artykułu	46Q

### Opis

#### Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

norma: Norma zakładowa

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: C7

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

Ø kulki czujnika z HM: 1 mm

minimalna szerokość rowka: 1,2 mm

maksymalna głębokość rowka: 5,2 mm

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru): 80 mm

### Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
maksymalna głębokość rowka	5,2 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	80 mm
zakres pomiarowy	10 - 30 mm
Ø kulki czujnika z HM	1 mm
minimalna szerokość rowka	1,2 mm

granica błędu	0,03 mm
Ø czujnika zegarowego	60 mm
Kalibracja	C7
norma	Norma zakładowa
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	analogowy

## Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320