

Garant

Płytki skrawająca do toczenia DC.T 11T302, do obróbki średniej



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260458 HB7020-2
GTIN	4069515020589
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Karta danych

Gatunek	HB7020-2
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia