

Garant**Płytki skrawająca do toczenia DC.T 11T304, do obróbki średniej****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260462 HB7010-2
GTIN	4069515020626
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7010-2
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

Łamacz wiórów	SM
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia