

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250610 16/11
GTIN	4045197650481
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
zestaw kołków sprężystych	259047 3
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 1616H11
śrubado dźwigni	259018 6
długość główki L ₁	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1104..
Wielkość chwytu	16 mm
Dźwigienka	259015 7
wielk. płytki	11 mm
płytki podporowa	259031 7
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 7	259015 7
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
płytki podporowa Typ 7	259031 7
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 4	259044 4
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500