

Garant

Rurka do chłodziwa HSK, do oprawek HSK: 40F



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309880 40F
GTIN	4069515023443
Klasa artykułu	39Z

Opis

Wykonanie:

Specjalny pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym do 120 barów, odchylenie kątowe $\pm 1^\circ$, polerowany, z 2 uszczelkami.

Uszczelki Viton® odporne na chłodziwo.

- Precyzyjnie wypolerowana powierzchnia, hartowana i oksydowana.
- Dwa wypolerowane promienie przejściowe.
- Pełen zakres ruchu dzięki dwóm pierścieniom uszczelniającym o przekroju okrągłym.
- Ulepszone cieplnie tuleje gwintowane z walcowanymi, drobnozwojnymi gwintami.

Z filtrem (wielkość oczek 100 μm) zapewniającym chłodzenie bez cząstek zanieczyszczeń.

Opis:

Rurki do chłodziwa HSK – mały, ale bardzo ważny element konstrukcyjny! W przypadku liczby zmian narzędzi dochodzących do kilku tysięcy dziennie ważne jest, aby miejsce połączenia pomiędzy rurką chłodziwa a uszczelką wrzeczona maszyny było czyste, a przede wszystkim zapewniało niezawodność procesu.

Pasuje do:

Uchwyty narzędziowe HSK.

wskazówka:

Stosować tylko ciśnienie o wartości maks. 80 bar (w przeciwnym razie istnieje ryzyko wypchnięcia całej blokady montażowej i filtra z rurki)

Opis techniczny

Ø D

8 mm

Karta danych

pasuje do uchwytu	HSK 40
gwint M	M12×1
Długość całkowita L	29 mm
ciśnienie maksymalne	120 bar
kątowy zakres ruchu	±1 stopni
Obróbka powierzchniowa	polerowane
Rodzaj produktu	Rura z chłodziwem